









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4183 01	1/5	10,96	01	4010337093558
 Reinweiß glänzend	4183 03	1/10/100	10,96	01	4010337093572
 Reinweiß seidenmatt	4183 27	1/10	10,96	01	4010337093596
 Anthrazit	4183 28	1/10	12,26	11	4010337093602
 Farbe Alu	4183 26	1/5	16,97	11	4010337093589
 Schwarz matt	4183 005	1/10	16,97	11	4010337093541
 Grau matt	4183 015	1/5	16,97	11	4010337093565
 Edelstahl	4183 600	1	23,93	11	4010337093619

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
 - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkralen.
 - Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Geerdeter Tragring.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-