# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit grüner Abdeckung und Aufdruck "SV" (Sicherheitsversorgung)**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Grün glänzend | 4188 707 | 1/5 | 19,52 | 01 | 4010337117056 |

**Merkmale**

- Geerdeter Tragring.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut<br>- starr und flexibel: | |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.