

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskralen Schraubklemmen



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4383 01     | 1/5 | 10,96              | 01 | 4010337093633 |
|  Reinweiß glänzend   | 4383 03     | 1/5 | 10,96              | 01 | 4010337093657 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4383 27     | 1/5 | 10,96              | 01 | 4010337108450 |
|  Anthrazit           | 4383 28     | 1/5 | 12,25              | 11 | 4010337093671 |
|  Farbe Alu           | 4383 26     | 1/5 | 16,93              | 11 | 4010337093664 |
|  Schwarz matt        | 4383 005    | 1/5 | 16,93              | 11 | 4010337093626 |
|  Grau matt           | 4383 015    | 1/5 | 16,93              | 11 | 4010337093640 |
|  Edelstahl           | 4383 600    | 1/5 | 25,29              | 11 | 4010337093688 |

## Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                                        | 32 mm                                       |
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-