

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld TX_44



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4410 66	1/5	24,04	13	4010337094166
 Anthrazit	4410 67	1/5	30,23	13	4010337094173
 Farbe Alu (lackiert)	4410 65	1/5	30,23	13	4010337094159

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Höhe des Beschriftungsschildes:	12 mm

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
