

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55**



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend       | 4418 01     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094920 |
|  Reinweiß glänzend       | 4418 03     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094944 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4418 27     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094999 |
|  Anthrazit               | 4418 28     | 1/5 | 14,80              | 11 | 4010337095026 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4418 26     | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094982 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4418 005    | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094913 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4418 015    | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094937 |

## Merkmale

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung.

## Technische Daten

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                                        | 32 mm                                       |
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-