

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil IP66



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 4440 31 | 1 | 83,55 | 14 | 4010337094234 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Leitergut | |
| - (gilt nur für 4440 31): | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Nicht für Hochdruckreiniger geeignet.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.