

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20) TX_44



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4453 66	1/5	13,82	13	4010337093848
 Anthrazit	4453 67	1/5	19,95	13	4010337093855
 Farbe Alu (lackiert)	4453 65	1/5	19,95	13	4010337093831

Merkmale

- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur	
- erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis 45 °C

Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.