

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20) TX_44



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4462 66	1/5	26,45	13	4010337093497
 Anthrazit	4462 67	1/5	32,65	13	4010337093503
 Farbe Alu (lackiert)	4462 65	1/5	32,65	13	4010337093480

Merkmale

- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur	
- erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis 45 °C

Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigegefügt.
