

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4557 01     | 1/5 | 23,13              | 01 | 4010337094258 |
|  Reinweiß glänzend       | 4557 03     | 1/5 | 23,13              | 01 | 4010337094265 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4557 27     | 1/5 | 23,13              | 01 | 4010337094296 |
|  Anthrazit               | 4557 28     | 1/5 | 24,48              | 11 | 4010337094302 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4557 26     | 1/5 | 29,13              | 11 | 4010337094289 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4557 005    | 1/5 | 29,13              | 11 | 4010337094241 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4557 015    | 1/5 | 29,13              | 11 | 4010337094319 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                                        | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.
-