

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4453 01     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093718 |
|  Cremeweiß glänzend  | 4755 01     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093879 |
|  Reinweiß glänzend   | 4453 03     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093732 |
|  Reinweiß glänzend   | 4755 03     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093893 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4453 27     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093763 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4755 27     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093916 |
|  Anthrazit           | 4453 28     | 1/10/100 | 12,26              | 11 | 4010337093770 |
|  Anthrazit           | 4755 28     | 1/10     | 12,26              | 11 | 4010337093923 |
|  Farbe Alu           | 4453 26     | 1/10     | 16,97              | 11 | 4010337093756 |

|                                                                                     |              |          |          |       |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------|----|---------------|
|    | Farbe Alu    | 4755 26  | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|    | Schwarz matt | 4453 005 | 1/10/100 | 16,97 | 11 | 4010337093701 |
|    | Schwarz matt | 4755 005 | 1/10     | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|    | Grau matt    | 4453 015 | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093725 |
|    | Grau matt    | 4755 015 | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093886 |
|  | Edelstahl    | 4453 600 | 1/5      | 25,33 | 11 | 4010337093787 |

## Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                 | 29 mm                                       |
| Leitergut:                   | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt         |                                             |
| - für Leiter von:            | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur          |                                             |
| - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---