# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4755 01 | 1/10 | 11,45 | 01 | 4010337093879 |
|  Reinweiß glänzend | 4755 03 | 1/10 | 11,45 | 01 | 4010337093893 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4755 27 | 1/10/100 | 11,45 | 01 | 4010337093916 |
|  Anthrazit | 4755 28 | 1/10 | 12,81 | 11 | 4010337093923 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4755 26 | 1/5 | 17,73 | 11 | 4010337093909 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4755 005 | 1/10 | 17,73 | 11 | 4010337093862 |
|  Grau matt (lackiert) | 4755 015 | 1/5 | 17,73 | 11 | 4010337093886 |

**Merkmale**

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---