© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

RF Wandsender 2fach für KNX



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	5178 01	1	135,44	06	4010337123026
Reinweiß glänzend	5178 03	1	135,44	06	4010337123033
Reinweiß seidenmatt	5178 27	1	135,44	06	4010337123040
Anthrazit	5178 28	1	137,57	06	4010337123064
Farbe Alu (lackiert)	5178 26	1	139,68	06	4010337123057
Schwarz matt (lackiert)	5178 005	1	139,68	06	4010337123088
Grau matt (lackiert)	5178 015	1	139,68	06	4010337123071

Merkmale

- Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
- Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
- Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
- Batteriebetriebenes Gerät.
- Gerät unterstützt KNX Secure.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Funktion "Schalten"

- Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.

Funktion "Dimmen"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).

Funktion "Jalousie"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).

Funktion "Wertgeber"

- 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.

Funktion "Farbe"

- Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.

Funktion "Szenennebenstelle"

- Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.

Funktion "Individuell"

- Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
- Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX Medium:	RF1.R
Inbetriebnahme-Modus:	S-Mode
Nennspannung:	DC 3 V
Batterien:	1 x CR 2032
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Reichweite (Freifeld):	ca. 100 m

Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.