© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**System 3000 Touchaufsatz System 70**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß glänzend | 5365 70 | 1/5 | 92,95 | 02 | 4010337124252 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 5365 72 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124269 |
|  Anthrazit (lackiert) | 5365 73 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124276 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5365 74 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124283 |
|  Grau matt (lackiert) | 5365 76 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124290 |

**Merkmale**

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
- Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
- Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.