

## System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 5366 01     | 1/5 | 104,52             | 02 | 4010337027430 |
|  Reinweiß glänzend       | 5366 03     | 1/5 | 104,52             | 02 | 4010337027447 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 5366 27     | 1/5 | 104,52             | 02 | 4010337027461 |
|  Anthrazit               | 5366 28     | 1/5 | 107,55             | 02 | 4010337027478 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 5366 26     | 1/5 | 112,25             | 02 | 4010337027454 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5366 005    | 1/5 | 112,25             | 02 | 4010337037484 |
|  Grau matt (lackiert)    | 5366 015    | 1/5 | 112,25             | 02 | 4010337087243 |
|  Edelstahl (lackiert)    | 5366 600    | 1/5 | 120,85             | 02 | 4010337027485 |

## Merkmale

- Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
- Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit.
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar.
- Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um  $\pm 2$  Stunden anpassbar.
- Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
- Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
- Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.

---

## Technische Daten

Ganggenauigkeit

- pro Monat:  $\pm 10$  s

Gangreserve:

ca. 4 h

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

---