

Schaltaktor IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	5566 000	1	190,00	30	4010337112839

Merkmale

- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über IP / Netzwerk.
- Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 6 A über IP / Netzwerk.
- Der Schaltaktor ist ansteuerbar über Bedienflächen am Display der Wandbediengeräte und Gira TKS mobil App.
- Der Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Timer (Licht) / Türöffner / Schalter / Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
- Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
- Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 min.

Technische Daten

Zusatzspannungsversorgung:	21 V bis 31 V DCz.B. Gira Spannungsversorgung (Best.-Nr. 1296 00 oder 2570 00).
Netzwerkanschluss:	RJ45
Relaiskontakt:	6 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V potentialfrei
Schaltleistung	
- Glühlampe:	230 V AC / 6 A
- LED:	230 V AC / 100 W
Binäreingang:	NC/NO auswählbar
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +55 °C
Abmessungen:	2 TE

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE):	2
-------------------------	---