



Einsatz DVI (24+5) Kabelpeitsche



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5645 03	1	126,46	01	4010337460763
 Schwarz matt	5645 10	1	126,46	01	4010337460770

Technische Daten

Einbautiefe	
- Kabelpeitsche:	mind. 58 mm
Länge der Kabelpeitsche:	200 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung: Kaiser Elektronik-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40