

## Einsatz SAT-F-Buchse 2fach Kupplung



| Spezifikation                                                                                       | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5651 03     | 1/5 | 61,46              | 01 | 4010337461005 |
|  Schwarz matt    | 5651 10     | 1/5 | 61,46              | 01 | 4010337461012 |

## Technische Daten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einbautiefe:     | 20 mm          |
| Wellenimpedanz:  | 75 Ω           |
| Für Innenleiter: | Ø 0,6 bis 1 mm |

## Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronik-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40