© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Einsatz HDMI und SAT-F-Buchse Kupplung**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß glänzend | 5675 03 | 1/5 | 150,81 | 01 | 4010337461760 |
|  Schwarz matt | 5675 10 | 1/5 | 150,81 | 01 | 4010337461777 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe<br>- Kupplung: | mind. 20 mm |
| Wellenimpedanz bei SAT: | 75 Ω |
| Für Innenleiter: | Ø 0,6 bis 1 mm |

**Hinweise**

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronic-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40