© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz USB 3.0 Typ A Kupplung



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5682 03	1	33,04	01	4010337461975
 Schwarz matt	5682 10	1	33,04	01	4010337461982

Technische Daten

Einbautiefe	
- Kupplung:	mind. 20 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronic-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40