



## Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach Kupplung



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5684 03	1	48,30	01	4010337462064
 Schwarz matt	5684 10	1	48,30	01	4010337462071

### Technische Daten

Einbautiefe  
- Kupplung: mind. 20 mm

### Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung: Kaiser Elektronik-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40