© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4fach Schneidklemmtechnik



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5699 03	1	102,77	01	4010337463474
 Schwarz matt	5699 10	1	102,77	01	4010337463481

Technische Daten

Einbautiefe
- Schneidklemmtechnik: 35 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronic-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40