© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

Gira F100 cover frame pure white matt (lacquered)



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
1-gang	0211 172	1/10	11.34	11	4010337133506
2-gang	0212 172	1/10	17.22	11	4010337133513
2-gang, without crossbar	1002 172	1/10	17.22	11	4010337133551
3-gang	0213 172	1/5	28.31	11	4010337133520
4-gang	0214 172	1/5	45.99	11	4010337133537
5-gang	0215 172	1/5	69.98	11	4010337133544

Technical data

Cover frame 1-g:	B 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Cover frame 2-g:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Cover frame 2-g w/o cb:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Cover frame 3-g:	B 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Cover frame 4-g:	B 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Cover frame 5-g:	B 83,3 x H 368,5 x T 10,6

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Corner radius:	R 3