© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Gira F100 cover frame grey matt (lacquered)**



| Specification | Order No. | Packing unit | GBP/piece without VAT | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  1-gang | 0211 176 | 1/10 | 11.34 | 11 | 4010337136026 |
|  2-gang | 0212 176 | 1/10 | 17.22 | 11 | 4010337133667 |
|  2-gang, without crossbar | 1002 176 | 1/10 | 17.22 | 11 | 4010337133704 |
|  3-gang | 0213 176 | 1/5 | 28.31 | 11 | 4010337133674 |
|  4-gang | 0214 176 | 1/5 | 45.99 | 11 | 4010337133681 |
|  5-gang | 0215 176 | 1/5 | 69.98 | 11 | 4010337135852 |

**Technical data**

| | |
|---|---|
| Cover frame 1-g: | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Cover frame 2-g: | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Cover frame 2-g w/o cb: | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Cover frame 3-g: | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Cover frame 4-g: | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Cover frame 5-g: | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



| | |
|---|---|
| Corner radius: | R 3 |