© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Gira Standard 55 cover frame pure white glossy



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
1-gang	0211 03	1/10/100	2.89	21	4010337211037
2-gang	0212 03	1/10/100	4.93	21	4010337212034
2-gang, without crossbar	1002 03	1/10	3.65	01	4010337001607
3-gang	0213 03	1/10/100	8.69	01	4010337213031
4-gang	0214 03	1/5	15.04	01	4010337214038
5-gang	0215 03	1/5	24.74	01	4010337215035

Features

- Plastic: halogen-free, impact-resistant and shatter-proof thermoplastic” or would that then be polycarbonate.

Notes

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

- Also suitable for duct installation.
- In connection with the sealing kit, cover frame (1-gang to 5-gang) is also suitable for installation as water-protected flush-mounted IP44.
