© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Equipotential bonding socket, 2-gang System 55



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
 cream white glossy	0405 01	1/5	37.79	01	4010337405016
 pure white glossy	0405 03	1/5	37.79	01	4010337405030
 pure white matt	0405 27	1/5	37.79	01	4010337405276
 anthracite	0405 28	1/5	40.29	11	4010337405283
 colour aluminium (lacquered)	0405 26	1/5	44.22	11	4010337405269
 black matt (lacquered)	0405 005	1/5	44.22	11	4010337037316

Features

- For the connection of medical devices. DIN 42 801.

Technical data

Installation depth:	31 mm
Connection cross section:	6 bis 10 mm²

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.