© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Gira F300 cover frame anthracite (lacquered)



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
 1-gang	0211 83	1/10	11.34	11	4010337113461
 2-gang	0212 83	1/10	17.22	11	4010337113515
 2-gang, without crossbar	1002 83	1/10	17.22	11	4010337131878
 3-gang	0213 83	1/5	28.31	11	4010337113560
 4-gang	0214 83	1/5	45.99	11	4010337113614
 5-gang	0215 83	1/5	69.98	11	4010337131861

Technical data

Cover frame 1-g:	B 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Cover frame 2-g:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cover frame 2-g w/o cb:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cover frame 3-g:	B 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Cover frame 4-g:	B 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Cover frame 5-g:	B 80,8 x H 366,0 x T 11,4

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Corner radius:	R 0.5