© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

British Standard double socket outlet (BS 1363-2) 13 A 250 V~ with shutter Support ring 80 x 132 mm



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
 cream white glossy	2782 01	1/5	18.12	29	4010337079729
 pure white glossy	2782 03	1/5	18.12	29	4010337079736
 anthracite	2782 28	1/5	20.45	29	4010337079750
 colour aluminium (lacquered)	2782 26	1/5	24.01	29	4010337079743
 black matt (lacquered)	2782 005	1/5	24.01	11	4010337036470
 grey matt (lacquered)	2782 015	1/5	24.01	11	4010337086413
 stainless steel (lacquered)	2782 600	1/5	27.24	29	4010337022138

Features

- With screw terminals.
- For screw attachment only.

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Technical data

Installation depth:	20 mm
Connection cross section - maximum:	2 x 4 mm² + 2.5 mm²