© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

British Standard Fused spur connection unit (BS 1363-4) 13 A 250 V~ switched System 55



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
cream white glossy	2785 01	1/5	21.09	29	4010337079910
pure white glossy	2785 03	1/5	21.09	29	4010337079927
anthracite	2785 28	1/5	23.41	29	4010337079941
colour aluminium (lacquered)	2785 26	1/5	26.96	29	4010337079934
black matt (lacquered)	2785 005	1/5	26.96	29	4010337037101
grey matt (lacquered)	2785 015	1/5	26.96	29	4010337086994
stainless steel (lacquered)	2785 600	1/5	30.18	29	4010337022244

Features

- With screw terminals.
- For screw attachment only.

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Technical data

Installation depth:	29 mm
Connection cross section - maximum:	2 x 2.5 mm²