© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

British Standard Fused spur connection box (BS 1363-4) 13 A 250 V~ not switched System 55

Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
cream white glossy	2811 01	1/5	21.92	29	4010337035824
pure white glossy	2811 03	1/5	21.92	29	4010337035831
anthracite	2811 28	1/5	24.38	29	4010337035848
colour aluminium (lacquered)	2811 26	1/5	28.04	29	4010337035855
black matt (lacquered)	2811 005	1/5	28.04	29	4010337053354
grey matt (lacquered)	2811 015	1/5	28.04	29	4010337087083
stainless steel (lacquered)	2811 600	1/5	31.46	29	4010337035879

Features

- With screw terminals.
- For screw attachment only.

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Technical data

Installation depth:	29 mm
Connection cross section - maximum:	2 x 2.5 mm²