# **GIRA** Data sheet



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

**Razor socket outlet (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ for cover frame, 2-gang without crossbar System 55**



| Specification | | Order No. | Packing unit | GBP/piece without VAT | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | cream white glossy | 2820 01 | 1 | 108.79 | 29 | 4010337016755 |
|  | pure white glossy | 2820 03 | 1 | 108.79 | 29 | 4010337016762 |
|  | anthracite | 2820 28 | 1 | 111.13 | 29 | 4010337016809 |
|  | colour aluminium (lacquered) | 2820 26 | 1 | 114.62 | 29 | 4010337016793 |
|  | black matt (lacquered) | 2820 005 | 1 | 114.62 | 29 | 4010337037323 |
|  | grey matt (lacquered) | 2820 015 | 1 | 114.62 | 29 | 4010337087090 |
|  | stainless steel (lacquered) | 2820 600 | 1 | 124.79 | 29 | 4010337021995 |

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.