© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

British Standard switch (BS EN 60669-1) 45 A 250 V~ Circuit breaker, 2-pole



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
 cream white glossy	2821 01	1/10	32.67	29	4010337035886
 pure white glossy	2821 03	1/10	32.67	29	4010337035893
 anthracite	2821 28	1/10	35.08	29	4010337035909
 colour aluminium (lacquered)	2821 26	1/10	38.75	29	4010337035916
 black matt (lacquered)	2821 005	1/10	38.75	29	4010337053361
 grey matt (lacquered)	2821 015	1/10	38.75	29	4010337087106
 stainless steel (lacquered)	2821 600	-	-	-	4010337035930

Technical data

Installation depth:	16 mm
Connection cross section - for conductors up to:	2 x 6 mm² or1 x 10 mm²

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Notes

- Individual device. Cannot be combined.