GIRA Data sheet

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

Rocker switch, 3-gang, 10 AX 250 V~ with rockers Universal 1-way/2-way switch



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
cream white glossy	2832 01	1/10	32.87	29	4010337832010
pure white glossy	2832 03	1/10	32.87	29	4010337832034
anthracite	2832 28	1/10	35.33	29	4010337832287
colour aluminium (lacquered)	2832 26	1/10	39.08	29	4010337832263
black matt (lacquered)	2832 005	1/10	39.08	11	4010337038528
grey matt (lacquered)	2832 015	1/10	39.08	11	4010337087120
stainless steel (lacquered)	2832 600	1/10	42.56	29	4010337022053

Technical data

Installation depth:	25 mm
Connection cross section - for conductors up to:	2.5 mm²

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Notes

- For screw attachment only.
