© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

**British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker Circuit breaker, 2-pole**




| Specification | Order No. | Packing unit | GBP/piece without VAT | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| cream white glossy | 2836 01 | 1/10 | 35.09 | 29 | 4010337078944 |
| pure white glossy | 2836 03 | 1/10 | 35.09 | 29 | 4010337078951 |
| anthracite | 2836 28 | 1/10 | 35.74 | 29 | 4010337078975 |
| colour aluminium (lacquered) | 2836 26 | 1/10 | 38.58 | 29 | 4010337078968 |
| black matt (lacquered) | 2836 005 | 1/10 | 38.58 | 29 | 4010337038566 |
| grey matt (lacquered) | 2836 015 | 1/10 | 38.58 | 29 | 4010337087144 |
| stainless steel | 2836 600 | 1/10 | 44.83 | 29 | 4010337021933 |

**Technical data**

| | |
|---|---|
| Installation depth: | 24 mm |
| Connection cross section<br>- for conductors up to: | 2 x 4 mm² or1 x 6 mm² |

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Notes**

- For screw attachment only.
- BS EN 60669-1.

---