© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker Circuit breaker, 2-pole



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
cream white glossy	2836 01	1/10	35.09	29	4010337078944
pure white glossy	2836 03	1/10	35.09	29	4010337078951
anthracite	2836 28	1/10	35.74	29	4010337078975
colour aluminium (lacquered)	2836 26	1/10	38.58	29	4010337078968
black matt (lacquered)	2836 005	1/10	38.58	29	4010337038566
grey matt (lacquered)	2836 015	1/10	38.58	29	4010337087144
stainless steel	2836 600	1/10	44.83	29	4010337021933

Technical data

Installation depth:	24 mm
Connection cross section - for conductors up to:	2 x 4 mm² or1 x 6 mm²

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Notes

- For screw attachment only.
- BS EN 60669-1.
