# GIRA Data sheet



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

**System 3000 operating top unit, 2-gang System 55**

| Specification | Order No. | Packing unit | GBP/piece without VAT | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| cream white glossy | 5362 01 | 1/5 | 39.48 | 02 | 4010337063841 |
| pure white glossy | 5362 03 | 1/5 | 39.48 | 02 | 4010337063858 |
| pure white matt | 5362 27 | 1/5 | 39.48 | 02 | 4010337063896 |
| anthracite | 5362 28 | 1/5 | 42.17 | 02 | 4010337063902 |
| colour aluminium (lacquered) | 5362 26 | 1/5 | 46.44 | 02 | 4010337063889 |
| black matt (lacquered) | 5362 005 | 1/5 | 46.44 | 02 | 4010337063919 |
| grey matt (lacquered) | 5362 015 | 1/5 | 46.44 | 02 | 4010337087229 |
| stainless steel | 5362 600 | 1/5 | 54.15 | 02 | 4010337063926 |

**Technical data**

| | |
|---|---|
| Ambient temperature: | -20°C to +45°C |

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.