# GIRA Data sheet



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

**Rocker, 2-gang with arrow symbols System 55**



| Specification | Order No. | Packing unit | GBP/piece without VAT | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| cream white glossy | 5387 01 | 1/5 | 10.16 | 02 | 4010337111764 |
| pure white glossy | 5387 03 | 1/5 | 10.16 | 02 | 4010337111771 |
| pure white matt | 5387 27 | 1/5 | 10.16 | 02 | 4010337111788 |
| anthracite | 5387 28 | 1/5 | 12.84 | 02 | 4010337111795 |
| colour aluminium (lacquered) | 5387 26 | 1/5 | 14.69 | 02 | 4010337111801 |
| black matt (lacquered) | 5387 005 | 1/5 | 14.69 | 02 | 4010337111818 |
| grey matt (lacquered) | 5387 015 | 1/5 | 14.69 | 02 | 4010337111825 |
| stainless steel | 5387 600 | 1/5 | 17.92 | 02 | 4010337111832 |

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Features**

- Universally usable for either left or right rocker.

---

**Notes**

- Using a metal top unit and/or metal cover frames can lead to impairments to the range.

---