© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Gira F300 cover frame grey matt (lacquered)**



| Specification | Order No. | Packing unit | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1-gang | 0211 86 | 1/10 | | 4010337113492 |
|  2-gang | 0212 86 | 1/10 | | 4010337113522 |
|  2-gang, without crossbar | 1002 86 | 1/10 | | 4010337131915 |
|  3-gang | 0213 86 | 1/5 | | 4010337113577 |
|  4-gang | 0214 86 | 1/5 | | 4010337113621 |
|  5-gang | 0215 86 | 1/5 | | 4010337131908 |

**Technical data**

| | |
|---|---|
| Cover frame 1-g: | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Cover frame 2-g: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Cover frame 2-g w/o cb: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Cover frame 3-g: | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Cover frame 4-g: | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Cover frame 5-g: | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Corner radius: | R 0.5 |

Illustrations are similar and may deviate from originals.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

Illustrations are similar and may deviate from originals.