© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Gira E2 cover frame grey matt (lacquered)**



| Specification | Order No. | Packing unit | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1-gang | 0211 37 | 1/10 | | 4010337077299 |
| 1-gang | 6211 37 | 1/10 | | 4010337105480 |
|  1.5-gang | 1001 37 | 1/10 | | 4010337082422 |
|  2-gang | 0212 37 | 1/10 | | 4010337077589 |
| 2-gang | 6212 37 | 1/10 | | 4010337105732 |
|  2-gang, without crossbar | 1002 37 | 1/10 | | 4010337082439 |
|  3-gang | 0213 37 | 1/5 | | 4010337077602 |
| 3-gang | 6213 37 | 1/5 | | 4010337105862 |
|  4-gang | 0214 37 | 1/5 | | 4010337077626 |

Illustrations are similar and may deviate from originals.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-gang | 0215 37 | 1/5 | | 4010337077640 |

**Features**

- Plastic: halogen-free, impact-resistant and shatter-proof thermoplastic” or would that then be polycarbonate.

**Notes**

- Also suitable for duct installation.
- In connection with the sealing kit, cover frame (1-gang to 5-gang) is also suitable for installation as water-protected flush-mounted IP44.