© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch



Specification	Order No.	Packing unit	PS	EAN
cream white glossy	2830 01	1/10		4010337830016
pure white glossy	2830 03	1/10		4010337830030
anthracite	2830 28	1/10		4010337830283
colour aluminium (lacquered)	2830 26	1/10		4010337830269
black matt (lacquered)	2830 005	1/10		4010337038580
grey matt (lacquered)	2830 015	1/10		4010337087113
stainless steel (lacquered)	2830 600	1/10		4010337022022

Technical data

Installation depth:	25 mm
Connection cross section - for conductors up to:	2.5 mm²
Rated output:	100 W LED load (IEC 60669)

Illustrations are similar and may deviate from originals.