# **GIRA** Data sheet



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

www.gira.com

**Rocker button, 3-gang 10 A 250 V~ with rockers NO contact, 1-pole**



| Specification | Order No. | Packing unit | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| cream white glossy | 2844 01 | 1/10 | | 4010337082033 |
| pure white glossy | 2844 03 | 1/10 | | 4010337082040 |
| anthracite | 2844 28 | 1/10 | | 4010337082064 |
| colour aluminium (lacquered) | 2844 26 | 1/10 | | 4010337082057 |
| black matt (lacquered) | 2844 005 | 1/10 | | 4010337037903 |
| grey matt (lacquered) | 2844 015 | 1/10 | | 4010337087182 |
| stainless steel (lacquered) | 2844 600 | 1/10 | | 4010337021957 |

**Technical data**

| | |
|---|---|
| Installation depth: | 25 mm |
| Connection cross section<br>- for conductors up to: | 2.5 mm² |

Illustrations are similar and may deviate from originals.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved



**Notes**

- For screw attachment only.

---

Illustrations are similar and may deviate from originals.