© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Mecanismo caja de conexión de antena (UD2415ST)



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	0042 00	1/5		4010337042006

Características

- Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable.
- Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
- Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
- Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua.
- El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
- Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV	
- Rango de frecuencia:	De 5 a 862 MHz
- Desacoplamiento:	> 40 dB
- Atenuación de paso:	1,2 dB
- Amortiguación: Conector R/TV:	13 dB
Banda de frecuencia de SAT	
- Rango de frecuencia:	De 950 a 2400 MHz
- Desacoplamiento:	> 35 dB
- Atenuación de paso:	2 dB
- Amortiguación: Conector SAT:	14 dB
Profundidad de instalación:	27 mm

Notes

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

- Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
- Solo para la sujeción por tornillos.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.