GIRA Hoja de datos

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Interruptor basculante 10 AX 250 V~ con campo de rotulación Interruptor de desconexión de 2 polos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	0102 31	-	-	4010337102311

Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- Sujeto a disponibilidad.
- También se puede conectar con iluminación.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

En la entrega

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.