




Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|----|----|---------------|
|  Interruptor en serie | 0105 00 | - | - | 4010337105008 |
|  Conmutador de 2 elementos | 0108 00 | - | - | 4010337108009 |

Datos técnicos

Profundidad de instalación

| | |
|------------|-------|
| - 0105 00: | 28 mm |
| - 0108 00: | 32 mm |

Sección de conexión

| | |
|--|---------------------|
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

Potencia nominal

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Notes

- Sujeto a disponibilidad.