

## Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación Interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	0116 30	-	-	4010337116301

### Características

- Con lámpara de señalización.

### Datos técnicos

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:

2,5 mm<sup>2</sup>

Potencia nominal  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Notes

- También se puede conectar con iluminación.
- Sujeto a disponibilidad.

### En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN UIT".
- Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~ 1,5 mA.