© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	0125 66	-	-	4010337125662
 antracita (pintado)	0125 67	-	-	4010337125679
 color aluminio (pintado)	0125 65	-	-	4010337125655

Datos técnicos

Profundidad de instalación	
- 0125 ..:	25 mm
- 0128 ..:	28 mm
Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.
- Artículo sucesor: 3125 00 + 3495 xxDisponible a partir de 08/2024.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.