

Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	0125 66	-	-	4010337125662
 antracita	0125 67	-	-	4010337125679
 color aluminio (pintado)	0125 65	-	-	4010337125655

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
--	---------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.
- Artículo sucesor: 3125 00 + 3495 xxDisponible a partir de 08/2024.