© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Conmutador de 2 elementos**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  blanco | 0128 66 | - | - | 4010337128663 |
|  antracita (pintado) | 0128 67 | - | - | 4010337128670 |
|  color aluminio (pintado) | 0128 65 | - | - | 4010337128656 |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación | |
| - 0125 ..: | 25 mm |
| - 0128 ..: | 28 mm |
| Sección de conexión | |
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm² |
| Potencia nominal | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Notes**

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.
- Artículo sucesor: 3128 00 + 3495 xxDisponible a partir de 08/2024.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.