

Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Comutador de 2 elementos

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco	0128 66	-	-	4010337128663
antracita	0128 67	-	-	4010337128670
color aluminio	0128 65	-	-	4010337128656

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W

Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.
- Artículo sucesor: 3128 00 + 3495 xxDisponible a partir de 08/2024.