

## Marco cobertor Gira E2 negro mate (pintado)



| Especificación                                                                                                     | Ref.    | UE   | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------------|
|  1 elemento                       | 0211 09 | 1/10 |    | 4010337036739 |
| 1 elemento                                                                                                         | 6211 09 | 1/10 |    | 4010337105459 |
|  1,5 elementos                  | 1001 09 | 1/10 |    | 4010337072775 |
|  2 elementos                    | 0212 09 | 1/10 |    | 4010337036760 |
| 2 elementos                                                                                                        | 6212 09 | 1/10 |    | 4010337105466 |
|  2 elementos sin listón central | 1002 09 | 1/10 |    | 4010337036784 |
|  3 elementos                    | 0213 09 | 1/5  |    | 4010337036821 |
| 3 elementos                                                                                                        | 6213 09 | 1/5  |    | 4010337105473 |
|  4 elementos                    | 0214 09 | 1/5  |    | 4010337036869 |



5 elementos

0215 09

1/5

4010337036906

---

## Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

---

## Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.
  - Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.
-