







## Marco cobertor Gira E2 antracita



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 1 elemento	0211 23	1/10/100		4010337211235
1 elemento	6211 23	1/10		4010337105312
 1,5 elementos	1001 23	1/10		4010337881339
 2 elementos	0212 23	1/10/100		4010337212232
2 elementos	6212 23	1/10/100		4010337105343
 2 elementos sin listón central	1002 23	1/10		4010337002239
 3 elementos	0213 23	1/5		4010337213239
3 elementos	6213 23	1/5		4010337105367
 4 elementos	0214 23	1/5		4010337214236



5 elementos

0215 23

1/5

4010337215233

---

## Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

---

## Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.
  - Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.
-